


HOLEX**Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 173 E, Užspaudimo Ø: 39mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329560 39 |
| GTIN | 4054631006807 |
| Produktų klasė | 32Z |

Aprašymas**Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Standartas:**DIN 6343****Tikslumas:**

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Profilis Ø 1,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 8,5 mm su įstrižiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------|----------------|
| A | 50 mm |
| Bendras ilgis L | 94 mm |
| K | 60 mm |
| Kampas α | 17,5 laipsniai |
| F | 48 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| Tipas | 173 E |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |