




Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Užspaudimo Ø: 16mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329565 16 |
| GTIN | 4067263115649 |
| Produktų klasė | 32Z |

Aprašymas

Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio**, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.

Standartas:

DIN 6343

Tikslumas:

Bendraaiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

| | |
|----------|--------------|
| K | 84 mm |
| Kampas α | 15 laipsniai |
| A | 73 mm |
| F | 66 mm |

Duomenų lapai

| | |
|-----------------|-------------------|
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Tipas | 185 E |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |