


**simturn AX kopijavimo plokštelė, dešininė, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 5mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270651 5
GTIN	2050002078819
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

### Modelis:

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240110 – 240135.

Danga: X800 (dangos GN39 tęsinys)

### Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531 – 270536 ir 270539 – 270544.

## Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p maks.}$	0,5 mm
Spindulys R	0,2 mm
f	2,25 mm
a	4,7 mm
Ø D	5 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 10 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		

Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		