

SIMTEK**simturn AX kopijavimo plokštelė, kairinė, L2 = 20 mm, Ø Dmin: 6mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270656 6
GTIN	2050002079045
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240110 – 240135.

Danga: X800 (dangos GN39 tęsinys)

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531 – 270536 ir 270539 – 270544.

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,2 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	1,8 mm
f	2,75 mm
a	5,7 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p maks.}$	0,5 mm
Ø D	6 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 20 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	400 m/min	N

Al >10 % Si	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		