

**SIMTEK****simturn AX kopijavimo plokštelė, kairinė, L2 = 25 mm, Ø Dmin: 4mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270658 4
GTIN	2050002079106
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

**Modelis:**

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240110 – 240135.

Danga: X800 (dangos GN39 tęsinys)

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531 – 270536 ir 270539 – 270544.

## Techninis aprašymas

f	1,75 mm
Spindulys R	0,1 mm
a	3,7 mm
Ø D	5 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p maks.}$	0,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>2</sub> = 25 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	400 m/min	N

Al >10 % Si	ribotai tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka	210 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		