

**SIMTEK****simturn AX sriegimo plokštelės pilnam profiliui 60°, vidinis dešinysis, L2 = 15,2 mm, Tipas: 8/M10**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	270665 8/M10
GTIN	2050002079281
Produktų klasė	24U

## Aprašymas

**Modelis:**

Danga: X800 (dangos GN39 tęsinys)

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240200.

**Paskirtis:**

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531 – 270533 ir 270539 – 270541.

## Techninis aprašymas

Žingsnis	1,5 mm
t	0,974 mm
Ø D	6 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo $D_{min}$	6,2 mm
S	0,8
f	2,95 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_2 = 15,2$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepetraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		