

SIMTEK**simturn AX sriegimo plokštelės pilnam profiliui 60°, vidinis dešinysis, L2 = 15,2 mm, Tipas: 5/M6**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270665 5/M6
GTIN	2050002079267
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos GN39 tęsinys)

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240200.

Paskirtis:

Metrinių ISO vidinių sriegių gamybai.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531 – 270533 ir 270539 – 270541.

Techninis aprašymas

Ø D	5 mm
Žingsnis	1 mm
f	2,25 mm
t	0,65 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	4,8 mm
S	0,6
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 15,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		