

SIMTEK**simturn AX kopijavimo plokštelė, kairinė, L2 = 35 mm, Ø Dmin: 8mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270662 8 |
| GTIN | 2050002079236 |
| Produktų klasė | 24U |

Aprašymas

Modelis:

Panašaus modelio (nauji spaustukai) į ankstesnių produktų Nr. 240110 – 240135.

Danga: X800 (dangos GN39 tęsinys)

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 270531 – 270536 ir 270539 – 270544.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Ø D | 8 mm |
| maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 2,5 mm |
| Spindulys R | 0,2 mm |
| f | 3,75 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p maks.}$ | 0,6 mm |
| a | 7,7 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | L ₂ = 35 mm |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 400 m/min | N |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---|
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 240 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 70 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 110 m/min | K |
| CuZn | tinka | 210 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |