




## Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Užspaudimo Ø: 39mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	329565 39
GTIN	4067263115878
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio**, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.

#### Standartas:

**DIN 6343**

#### Tikslumas:

**Bendraaišškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

#### Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., 4-briaunių arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**

Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

### Techninis aprašymas

F	66 mm
Bendras ilgis L	110 mm
A	73 mm
Kampas α	15 laipsniai

## Duomenų lapai

K	84 mm
Tipas	185 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė