


**Garant****DC.T 11T302, Rūšis: HB7310**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 11T302 HB7310 Kietlydinys: HB7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min

### Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Kampo spindulys	0,2 mm

Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui