


**Garant****Gręžtuvai-rankiniai spaustuvai su ekscentrišku greitu prispaudimu, Žiaunų plotis A: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365038 100
GTIN	4067263112389
Produktų klasė	31S

**Aprašymas****Modelis:**

- Patikima konstrukcija su tvirtu sukliu.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Tikslus užspaudimas plokščia kreipiančiąja.
- Viena žiauna su horizontalia ir vertikalia prizme apvalioms medžiagoms, viena žiauna lygi.
- Užveržti plokščioms dalims nuleidžiamos abi žiaunos.

Patentuotas **integruotas ekscentriškas greitas prispaudimu**, kad patikimai laikytųsi ant gręžimo staklių stalo.

**Paskirtis:**

Ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

**Apdirbama medžiaga:**

Korpusas iš specialaus ketaus.

**Tikslumas:**

Tvirtinimo tikslumas **0,10 mm**.

**Tiekimo sudėtis:**

Veržliarakčiai ir trys griovelių spraustukai 12;14 ir 16 mm dydžio.

**Techninis aprašymas**

Bendras aukštis c	92 mm
-------------------	-------

Korpuso ilgis a	286 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	BM spaustuvai, mėlyni
Žiaunų plotis A	100 mm
Korpuso plotis B	174 mm
Žiaunų aukštis C	32 mm
Užveržimo ribos b	143 mm
Griovelių plotis	17 mm
Atstumas tarp griovelių	141 mm
Maksimalus bendras ilgis L <sub>4</sub>	474 mm
Svoris	12,5 kg
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvai

## Priedai

Kreipiamasis bėgelis, skirtas Nr. 365023.	365025
Atrama Tipas 1	365028 1
Atsarginių užspaudimo lūpų pora (2 vnt.) greito užspaudimo arba gręžimo staklių spaustuvams Tipui 100	365036 100
Atsarginis suklys rankiniam gręžimo staklių spaustuvui Tipui 100	365037 100
Ekscentriniai spaustuvai Tipas 1	365039 1