


Garant**Gręžtuvai-rankiniai spaustuvai su ekscentrišku greitu prispaudimu, Žiaunų plotis A: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365038 120
GTIN	4067263112396
Produktų klasė	31S

Aprašymas**Modelis:**

- Patikima konstrukcija su tvirtu sukliu.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifuotos.
- Tikslus užspaudimas plokščia kreipiančiąja.
- Viena žiauna su horizontalia ir vertikalia prizme apvalioms medžiagoms, viena žiauna lygi.
- Užveržti plokščioms dalims nuleidžiamos abi žiaunos.

Patentuotas **integruotas ekscentriškas greitas prispaudimu**, kad patikimai laikytųsi ant gręžimo staklių stalo.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš specialaus ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas **0,10 mm**.

Tiekimo sudėtis:

Veržliarakčiai ir trys griovelių spraustukai 12;14 ir 16 mm dydžio.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp griovelių	160 mm
-------------------------	--------

Žiaunų plotis A	120 mm
Svoris	20 kg
Užveržimo ribos b	173 mm
Korpuso ilgis a	340 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	BM spaustuvai, pilki
Korpuso plotis B	193 mm
Bendras aukštis c	107 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Griovelių plotis	17 mm
Maksimalus bendras ilgis L ₄	556 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvai

Priedai

Kreipiamasis bėgelis, skirtas Nr. 365023.	365025
Atrama Tipas 2	365028 2
Atsarginių užspaudimo lūpų pora (2 vnt.) greito užspaudimo arba gręžimo staklių spaustuvams Tipui 120	365036 120
Atsarginis suklys rankiniam gręžimo staklių spaustuvui Tipui 120	365037 120
Ekscentriniai spaustuvai Tipas 1	365039 1