


**Garant****DC.T 070204, Rūšis: HB7310**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

### Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Drožlialaužis	AM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui