

Garant
DC.T 070202, Rūšis: HU7310


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	AM
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupūsiai apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupūsiai apdirbimas

Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui