

Garant**Atsuktuvas elektrikams su 2K Haptoprene rankena PlusMinus varžtams, SLIM geležtė, izoliuota, Profilio dydis: 2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 668922 2 |
| GTIN | 4067263113348 |
| Produktų klasė | 61F |

Aprašymas**Modelis:**

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti **Haptoprene** paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sukio momentus. **Geležtė** iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Su **SLIM ašmenimis** = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (**izoliacijos Ø = ašmenų Ø**).

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Kombinuotojo profilio atsuktuvo geležtė puikiai tinka **PlusMinus varžtams (Pozidriv / įpjovos derinys)**, kurie dažniausiai naudojami elektros instaliacijos komponentams.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Profilio dydis | 2 |
| Geležtės ilgis | 100 mm |
| visas ilgis | 205 mm |
| Profilis: Pozidriv – įpjova | 2 – 1,0x6 |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |

| | |
|-------------------|--|
| Perdavos profilis | Kombinuoto profilio atsuktuvus Pozidriv/plokščias |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |