

Garant**Atsuktuvų rinkinys elektrikams su 2K Haptoprene rankena, plokštiesiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota, Atsuktuvų skaičius: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	662906 6
GTIN	4067263116332
Produktų klasė	61F

Aprašymas**Modelis:**

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo. Ergonomiškos formos **skersinė rankena** su patogiu laikyti **Haptoprene** paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sukio momentus. **Geležtė** iš chromo vanadžio plieno.

Su **SLIM ašmenimis** = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (**izoliacijos \varnothing = ašmenų \varnothing**)

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 662902: dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 2,5 mm

662902 2,5

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 3 mm

662902 3

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 4 mm

662902 4

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm

662902 5,5

Atsuktuvus elektrikams su 2K-Haptoprene rankena plokštiems varžtams SLIM geležtė, izoliuota Pjovimo briaunos plotis b 6,5 mm

662902 6,5