

Garant**Užmaunamų raktų rinkinys su 2K Haptoprene rankena izoliuoti, Raktų skaičius: 7****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 622496 7 |
| GTIN | 4067263116455 |
| Produktų klasė | 61C |

Aprašymas**Modelis:**

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo. **Paskirtis:** Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Ergonomiškos formos **skersinė rankenasu** patogiu laikyti **Haptoprene** paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sukio momentus. **Geležtė** iš chromo vanadžio plieno.

Turinys:

po 1 vnt. Nr. 622492: dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|-------------------|
| Perdavos profilis | 6-briaunis raktas |
|-------------------|-------------------|

Priedai

| | |
|---|------------|
| Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankenaizoliuoti Rakto dydis 6 mm | 622492 6 |
| Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankenaizoliuoti Rakto dydis 8 mm | 622492 8 |
| Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankenaizoliuoti Rakto dydis 5,5 mm | 622492 5,5 |
| Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankenaizoliuoti Rakto dydis 9 mm | 622492 9 |
| Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankenaizoliuoti Rakto dydis 13 mm | 622492 13 |
| Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankenaizoliuoti Rakto dydis 10 mm | 622492 10 |
| Užmaunamas raktas su 2K Haptoprene rankenaizoliuoti Rakto dydis 7 mm | 622492 7 |