

**CNMG 120404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Drožlialaužis	PQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Kietlydinys	CA125P
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui