


**CNMG 120404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Drožialaužis	PMG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA125P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui