


**SNMG 120408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Drožlialaužis	PQ
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui