


**CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250105 CA125P
GTIN	4960664014590
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	WP
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 1,2 mm
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui