


**CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	WP
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui