


**CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	WQ
Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA125P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui