


**CNMG 120412, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250214 CA125P |
| GTIN | 4960664024223 |
| Produktų klasė | 25E |

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 150 - 320 m/min |
| Drožlialaužis | PMG |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 5 mm |
| Kietlydinys | CA125P |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pastūma f | 0,15 - 0,5 mm/aps, |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |

