

**CNMG 120408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PMG
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

