


**CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250213 CA125P
GTIN	4960664014644
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	CA125P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui