


**CNMG 120412 Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250215 CA125P
GTIN	4960664014651
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pastūma f	0,14 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	WQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui