

**CNMG 120416, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PMG
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,15 - 0,5 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

