

**CNMG 120408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Drožlialaužis	PH
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui