


**CNMG 190612, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PH
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190612
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui