


**CNMG 160608, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PH
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui