



CNMG 190608, Rūšis: CA125P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PH

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui