


**CNMG 160612, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Drožlialaužis	PH
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui