


**CNMM 120412, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Drožialaužis	PX
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120412
Kietlydinys	CA125P
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui