


**CNMM 120408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PX
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120408
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui