


**CNMM 160608, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160608
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 11 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PX
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui