


**CNMM 190612, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA125P
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PX
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190612
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui