


**CNMM 190608, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250502 CA125P |
| GTIN             | 4960664014040 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Techninis aprašymas**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Drožlialaužis                                 | PX                    |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1 - 11 mm             |
| Ašmenys                                       | HM                    |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                     |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Glotnūsiai apdirbimas |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | CNMM 190608           |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm                |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas   |
| Kietlydinys                                   | CA125P                |
| Pastūma f                                     | 0,25 - 0,9 mm/aps,    |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 140 - 300 m/min       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 4                     |

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui