


**CNMM 120416, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250493 CA125P
GTIN	4960664014002
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120416
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PX
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Kampo spindulys	1,6 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui