

**WNMG 080408, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pastūma $f$	0,07 - 0,3 mm/aps,
Drožialaužis	HQ
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui