

**DNMG 150604, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	CA125P
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PQ
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui