


**DNMG 150612, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PMG
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui