


**DNMG 150604, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	CA125P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	PMG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui