

**DNMG 150608, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PMG
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui