

**DNMG 150608, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	PH
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui