

**DNMG 150608, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA125P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Drožlialaužis	PQ

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui