


**SNMG 120404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	CA125P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Drožlialaužis	PQ
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui