

**TNMG 160404, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	CA125P
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Drožlialaužis	PQ

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui