

**DNMG 150612, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	1,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PH
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 300 m/min

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui