

**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA125P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA125P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 320 m/min
Pastūma f	0,14 - 0,55 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	WQ
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080808
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui